


# Fiche technique du produit


Spécifications




PrismaSeT G Active - Platine NSX-INS630 vertical - fixe - Cde maneton - RAL9003

LVS03073

Statut commercial : Commercialisé





## Principales

|   |   |
|---|---|
| <b>Gamme</b>                                      | PrismaSeT   |
| <b>Gamme de produit</b>                           | PrismaSeT G   |
| <b>Type de produit ou équipement</b>              | Platine de montage  |
| <b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b> | Accessoire d'installation   |
| <b>Compatibilité de gamme</b>                     | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier   |
| <b>Description d'installation</b>                 | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm  |
| <b>Produit installé</b>                           | <p>EasyPacT : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>EasyPacT : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>EasyPacT : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>EasyPacT : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>EasyPacT : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>EasyPacT : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> |
| <b>Description des pôles</b>                      | <p>1 x3P: fixe CVS400 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS400 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe CVS630 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS630 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe EZC400 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe EZC400 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe EZC630 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe EZC630 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INS320 à 400 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INS320 à 400 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INS500...630 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INS500...630 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INV320 à 400 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INV320 à 400 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe INV500...630 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe INV500...630 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe NSX400 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX400 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe NSX630 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX630 vertical installation</p>   |
| <b>Condition d'utilisation du serrecâble</b>      | Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical   |
| <b>Nombre de modules verticaux</b>                | <p>12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mmlargecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mmlargearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>  |

13 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

13 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

13 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

10 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

10 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

10 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

10 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

13 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

13 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

14 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

14 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

15 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

15 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

14 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

14 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

15 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)

15 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Normes</b> | CEI 61439-2 |
|---------------|-------------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>Certifications du produit</b> | ASTA |
|----------------------------------|------|

## Complémentaires

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Entrée de câble</b> | Plaques découpées 0,311 mm bas ou haut 300 mm<br>Plaques découpées 0,39 mm bas ou haut 225 mm<br>Plaques découpées 0,313 mm bas ou haut 325 mm<br>Plaques découpées 0,314 mm bas ou haut 350 mm |
|------------------------|---|

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Matière</b> | Tôle d'acier |
|----------------|--------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Traitement de protection</b> | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
|---------------------------------|--|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Finition de la surface</b> | Texturé<br>Mat |
|-------------------------------|----------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Couleur</b> | Blanc (RAL 9003) |
| <b>Largeur</b> | 600 mm           |
| <b>Hauteur</b> | 300 mm           |
| <b>Poids</b>   | 2,64 kg          |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Unité fonctionnelle</b> | <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 0,311 mm</p> |
|----------------------------|---|

2

30 juin 2023

|   |
|---|
| <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact EZC400 fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact EZC400 fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact EZC400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact EZC400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact EZC630 fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact EZC630 fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact EZC630 fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact EZC630 fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 0,311 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 0,39 mm</p> |
|---|

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,313 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm

30 juin 2023

3

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cacheborne long 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cacheborne long 15 0,314 mm

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm

|  |   |
|--|---|
| <b>Largeur de l'emballage 1</b>            | 26,5 cm   |
| <b>Longueur de l'emballage 1</b>           | 47,5 cm   |
| <b>Poids de l'emballage 1</b>              | 2,57 kg   |
| <b>Type d'emballage 2</b>                  | S04   |
| <b>Nb produits dans l'emballage 2</b>      | 5   |
| <b>Hauteur de l'emballage 2</b>            | 30,0 cm   |
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>            | 40,0 cm   |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b>           | 60,0 cm   |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>              | 13,696 kg   |
| <b>Type d'emballage 3</b>                  | P12   |
| <b>Nb produits dans l'emballage 3</b>      | 60  |
| <b>Hauteur de l'emballage 3</b>            | 103,0 cm  |
| <b>Largeur de l'emballage 3</b>            | 80,0 cm   |
| <b>Longueur de l'emballage 3</b>           | 120,0 cm  |
| <b>Poids de l'emballage 3</b>              | 176,352 kg  |
| <b>Durabilité de l'offre</b>               |   |
| <b>Statut environnemental de l'offre</b>   | Produit Green Premium   |
| <b>Régulation REACH</b>                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| <b>Sans SVHC REACH</b>                     | Oui   |
| <b>Directive RoHS UE</b>                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| <b>Sans métaux lourds toxiques</b>         | Oui   |
| <b>Sans mercure</b>                        | Oui   |
| <b>Régulation RoHS Chine</b>               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| <b>Information sur les exemptions RoHS</b> | Oui   |
| <b>Profil environnemental</b>              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |
| <b>Sans PVC</b>                            | Oui   |
| <b>Présence d'halogènes</b>                | Produit avec composants plastiques sans halogènes   |
| <b>Garantie contractuelle</b>              |   |
| <b>Garantie</b>                            | 18 mois   |

# Fiche technique du LVS03073 produit

Dessin technique

## Dimensions

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

### Remplacement(s) recommandé(s)

