


# Fiche technique du produit


Spécifications




PrismaSeT G Active - Platine  
NSX630 horizontal - fixe-Cde  
maneton-RAL9003

LVS03070

**Statut commercial : Commercialisé**





## Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Platine de montage
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire d'installation
<b>Compatibilité de gamme</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
<b>Description d'installation</b>	Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
<b>Produit installé</b>	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
<b>Description des pôles</b>	1 x3P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x4P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x4P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x3P: fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 x4P: fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 x3P: fixe INS500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe INS500...630 horizontal installation 1 x3P: fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 x4P: fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 x3P: fixe INV500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe INV500...630 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX630 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX630 horizontal installation
<b>Condition d'utilisation du serre-câble</b>	Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal
<b>Nombre de modules verticaux</b>	9 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret) 9 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret) 6 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret) 6 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret) 9 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)



6 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)

6 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)

9 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)

6 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)

9 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)

6 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)

9 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)

6 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)

9 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)

6 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)

9 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)

6 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)

**Normes** CEI 61439-2

**Certifications du produit** ASTA

## Complémentaires

**Entrée de câble** Plaques découpées 0,38 mm haut 217 mm  
Plaques découpées 0,32 mm bas 67 mm

**Matière** Tôle d'acier

<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Finition de la surface</b>	Texturé Mat
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Largeur</b>	600 mm
<b>Hauteur</b>	250 mm
<b>Poids</b>	2,24 kg
<b>Unité fonctionnelle</b>	<p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm</p>











600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,32 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	29,4 cm
Longueur de l'emballage 1	47,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,231 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	18,764 kg
<b>Durabilité de l'offre</b>	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes


## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du LVS03070 produit

Dessin technique

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)